


Materialprüfungen im Wasserspritz-Simulator

Luftschallabstrahlung von planen Prüfproben bei Wasserstrahlanregung



Probengröße:
0,84 m * 0,84 m

Mikrofonposition:
145 mm Abstand mittig
vor der Probe

Druckbegrenzung 3 bar
In der Wasserleitung

Materialprüfungen im Wasserspritz-Simulator

Luftschallabstrahlung von planen Prüfproben bei Wasserstrahlanregung

Prüfanweisung:

...

Vorlagen zur Auswertung:

...